

亚氯酸盐测定仪 型号: MHY-S1000

MHY-S1000 仪器可直接测量水中的亚氯酸盐, 该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质快速检测。

MHY-S1000 技术指标

1. 测量范围: 0.20~2.00mg/L
2. 示值误差: $\leq \pm 5\%$
3. 重复性 : $\leq 3\%$
4. 光学稳定性: 仪器吸光值在 20min 内漂移小于 0.002A
5. 外形尺寸: 80mm×230mm×55mm
6. 重量: 1000g
7. 正常使用条件:
 - (1) 环境温度: 5~40℃
 - (2) 相对湿度: $\leq 85\%$
 - (3) 供电电源: 220V
 - (4) 无显著的振动及电磁干扰, 避免阳光直射。

MHY-S1000 产品特点:

- 1、利用冷光、单色光作光源, 光学稳定性极佳, 不会受到各种光的干扰。
- 2、大屏幕液晶显示, 所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
- 3、利用 V/F 转换、软件冗余、软件陷阱等技术, 抗干扰性强。
- 4、可贮存 10 条工作曲线及 199 个历史记录, 断电不丢失。
- 5、具有出厂校准和用户自定义标定功能
- 6、主机机壳采用模后 ABS 材料, 防腐蚀性好。

技术指标

1. 测量范围: 0.20~2.00mg/L
2. 示值误差: $\leq \pm 5\%$
3. 重复性 : $\leq 3\%$
4. 光学稳定性: 仪器吸光值在 20min 内漂移小于 0.002A
5. 外形尺寸: 80mm×230mm×55mm
6. 重量: 1000g
7. 正常使用条件:
 - (1) 环境温度: 5~40℃
 - (2) 相对湿度: $\leq 85\%$
 - (3) 供电电源: 220V
 - (4) 无显著的振动及电磁干扰, 避免阳光直射。

MHY-S1000 产品特点:

- 1、利用冷光、单色光作光源, 光学稳定性极佳, 不会受到各种光的干扰。
- 2、大屏幕液晶显示, 所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
- 3、利用 V/F 转换、软件冗余、软件陷阱等技术, 抗干扰性强。
- 4、可贮存 10 条工作曲线及 199 个历史记录, 断电不丢失。

北京美华仪科技有限公司 蒋静芳 010-51665884/18001359912

- 5、具有出厂校准和用户自定义标定功能
- 6、主机机壳采用模后 ABS 材料，防腐蚀性好。